HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	380 bis 415 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz

Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss

Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	17,500 kg

Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Gesamtbezeichnung des Produkts	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Gesamt-Produktcode	871150074276600
Bestellcode	8711500996695
Material-Nr. (12NC)	913700232103
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500996695
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711500742766

HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.