



HID - Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Ενθυλακωμένα μπάλαστ για χρήση με λαμπτήρες SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστική ισχύ 1.000 W και πάνω


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	380 έως 415 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	17,500 kg
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγής προϊόντος	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Πλήρες όνομα προϊόντος	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317
Full EOC	871150074276600
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BHD2000L76
Κωδικός παραγγελίας	74276600
Αρ. υλικού (12NC)	913700232103
Τοπικός κωδικός	BHD2000L76
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500996695
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500742766

HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

