

HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Reattori elettromagnetici impregnati in rame per lampade HPL, HPI (Plus) e SON-H

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V (predefinito) o 240 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz

Cablaggio	
Tipo connettore	Vite

Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	2,245 kg

Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Nome completo prodotto	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134
Full EOC	872790088701300
Descrizione codice locale	BHL250K307
Codice d'ordine	88701300
Codice materiale (12NC)	913700278026
Codice locale	BHL250K307
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500881588
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8727900887013

HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm

© 2025 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.