



Reglare/dimare de grup, reglare/dimare programabilă, control cu calendar fix, ceas astronomic, fotocelule (centralizate/individuale), alarme

Sistemul de comandă și control pentru cabinete, Philips Group Cabinet Control permite gruparea, monitorizarea și controlul de la distanță a diverselor aparate de iluminat de exterior. Clienții își pot controla instalațiile de iluminat printr-o soluție tip cabinet modular adăugat la cabinetul electric. Sprijină consumul optimizat de energie și gestionează mai bine KPI-urile. Soluția execută în mod autonom sarcini complexe pe baza configurațiilor. Controlerul poate comuta automat între diferiți furnizori de comunicații disponibili pentru a oferi comunicații stabile și fiabile pentru aplicațiile Interact.

Avertizare și securitate

- Consultați Portalul de documentație pentru a accesa toate documentele tehnice (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Verificați banda LTE locală aplicabilă înainte de a plasa o comandă pentru controler
- Fără certificare UL pentru controlerul și modulele Gen3+
- Actualizați prognoza/forecastul pentru Gen3+ în instrumentul Koolog pentru a asigura livrarea la timp pentru proiecte

Sistem mecanic și carcasă

Greutate netă (bucată)	0,051 kg
------------------------	----------

Date despre produs

Nume comandă produs	LFC7510 AmpLight Current
---------------------	--------------------------

Numele complet al produsului	LFC7510 AmpLight Current
------------------------------	--------------------------

Full EOC	872790094750200
----------	-----------------

Cod de comandă	94750200
----------------	----------

Număr material (12NC)	913700341103
-----------------------	--------------

Numărător – Cantitate per pachet	1
----------------------------------	---

EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900947502
------------------------	---------------

Numărător SAP – Pachete per exterior	60
--------------------------------------	----

EAN/UPC – Cutie	8727900947519
-----------------	---------------

Cote

