

PHILIPS

Lighting



MultiOne konfiguráló

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Napjaink gyártói olyan, tökéletesen testre szabott világítási megoldásokat kínálnak, amelyek intelligensek, és igazodnak a jövőbeni igényekhez is. A Philips új konfigurálható szerelvényegységei beépített vezérlőfunkciókkal rendelkeznek, melyekkel a világítótest viselkedése úgy programozható, hogy maximális energiamegtakarítást és minimális környezeti hatást lehessen elérni. A Philips világításkonfigurálója olyan intuitív rendszer, amelyből a felhasználók az összes Philips programozható vezérlő funkciót konfigurálhatják. Soha nem volt ilyen könnyű kialakítani az adott alkalmazási területnek legmegfelelőbb rendszert!





Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	5 V
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	Mini USB (aljzat)
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 250 (2 vezeték párhuzamosan)
A kimenő vezeték keresztmetszete (maximum)	1,5 mm ²
A kimenő vezeték keresztmetszete (minimum)	0,2 mm ²
Hőmérséklet	
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	65 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	65 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C
Mechanika és tokozás	
Nettó tömeg (darab)	0,110 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés
Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 és 50 °C között
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Teljes terméknév	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Full EOC	871829120946100
Rendelési kód	20946100
Cikkszám (12NC)	913700346703
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291209461
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291209478

MultiOne konfiguráló

Méretezett rajza



Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

