

# PHILIPS

## Lighting



# MultiOne- configurator

## LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Fabrikanten zijn vandaag de dag in staat perfect op maat gemaakte verlichtingsoplossingen te leveren die intelligent zijn en dus ook kunnen worden aangepast aan de behoeften van morgen. De nieuwe configureerbare VSA-units van Philips met ingebouwde regelfuncties maken het mogelijk het gedrag van de armatuur te programmeren om energiebesparing te maximaliseren en de invloed op het milieu te minimaliseren. De Philips Light Configurator is het enige intuïtieve systeem waarmee gebruikers alle verschillende functies in elke programmeerbare driver van Philips kunnen configureren. Het creëren van de perfecte afstemming op de toepassing was nog nooit zo gemakkelijk.

### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	5 V

Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Mini USB (contrasteker)
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 250 (2 aansluitingen parallel)
Doorsnede uitgangsdraad (max.)	1,5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede uitgangsdraad (min.)	0,2 mm <sup>2</sup>

Operationele temperatuur	
Levensduur T-behuizing (nom.)	65 °C
T-behuizing maximaal (max.)	65 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Nettogewicht (per stuk)	0,110 kg

Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering
Bereik omgevingstemperatuur	0 °C t/m 50 °C


  

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Volledige productnaam	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Full EOC	871829120946100
Bestelcode	8718291209461
Materiaalnr. (12NC)	913700346703
Lokale code	LCN8600DALITool
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291209461

# MultiOne-configurator

Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291209478

## Maatschets



Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

