



# HF-MatchboxBLUE

## HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Το HF-Matchbox Blue είναι ένα οικονομικό, αξιόπιστο, μικρό και ελαφρύ μπάλαστ υψηλής συχνότητας για χρήση με επίπεδα ισχύος κάτω από 25 W, με λαμπτήρες TL mini, TL-D, TL5 και TL5c, PL-T/C και PL-L/S. Η σειρά HF-M Blue διαθέτει στιβαρό σχεδιασμό, πληροί όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης και έχει δείκτη ενεργειακής απόδοσης (CELMA EEI) A2. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και να προστατεύεται επαρκώς από νερό και σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να έχει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

### δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	60

Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Ακροδέκτες εισόδου χρώματος	Πορτοκαλί
Ακροδέκτες εξόδου χρώματος	Γκρι
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	1,50 m

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Περιβλήμα	SH
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,040 kg

Εγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό VDE Πιστοποιητικό CB
Σήμανση CE	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10 °C έως +40 °C





Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Full EOC	871150053638930

## HF-MatchboxBLUE

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFM124/SH
Κωδικός παραγγελίας	53638930
Αρ. υλικού (12NC)	913700417966
Τοπικός κωδικός	HFM124/SH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500536389
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500536396

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm

