



# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue er en kompakt, let og driftssikker højfrekvensforkobling til en overkommelig pris til brug i systemer med et wattforbrug på under 25 W kombineret med lyskilder af typen TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C og PL-L/S. HF-M Blue-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandarder, og energieffektivitetsindekset (CELMA EEI) er A2. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

### Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	230 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	60

Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	Indsætning
Farve, indgangsterminaler	Orange
Farve, udgangsterminaler	Grå
Stiktype, udgangsterminaler	Indsætning
Kabellængde fra enhed til lyskilde	1,50 m

Temperatur	
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C

Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	LH
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Nettovægt (stykke)	0,045 kg

Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning VDE-certifikat CB-certifikat
CE-mærke	Nej
Omgivelsestemperaturområde	-10 °C til 40 °C


Produktdata	
Ordreproduktnavn	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Det fulde produktnavn	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
Full EOC	871150053640230

## HF-Matchbox Blue

Beskrivelse af lokal kode	2049019681
Ordrekode	913700418066
Materialenr. (12NC)	913700418066
Lokal ordrekode	2049019681
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500536402

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500536419

### Målskitse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

