

HF-Matchbox Red

HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Red este un balast accesibil, fiabil, compact, ușor și de înaltă frecvență pentru utilizare cu puteri de sistem sub 25 W în combinație cu lămpi TL mini, TL-D, TL5 și TL5c, PL-T/C și PL-L /S. Gama HF-M Red are un design robust, îndeplinește toate standardele internaționale relevante de siguranță și performanță și are un indice de eficiență energetică (CELMA EEI) de A2. Balastul este conceput pentru utilizare în interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa I minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni provenite de la fulgere sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date


| Funcționare și sistem electric | | Sistem mecanic și carcasă | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Tensiune de intrare | De la 230 până la 240 V | Carcasă | SH |
| Frecvență linie | 50 to 60 Hz | Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna] |
| Frecvență de intrare | De la 50 până la 60 Hz | Greutate netă (bucată) | 0,041 kg |
| Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.) | 48 | Aprobare și aplicație | |
| Cablaj | | Mărci de omologare | Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CB |
| Tip conector borne de intrare | Inserie | Marcaj CE | Da |
| Borne de intrare culoare | Roșu | Interval temperatură ambiantă | De la -10 °C până la 40 °C |
| Borne de ieșire culoare | Gri | Date despre produs | |
| Tip conector borne de ieșire | Inserie | Nume comandă produs | HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V |
| Lungime cablu de la dispozitiv la lampă | 1,50 m | Numele complet al produsului | HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V |
| Temperatură | | Full EOC | 871150091040030 |
| Maximum T-case (max.) | 75 °C | Cod de comandă | 91040030 |

HF-Matchbox Red

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Număr material (12NC) | 913700420666 |
| Numărător – Cantitate per pachet | 1 |
| EAN/UPC – Prodos/Cutie | 8711500910400 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 50 |

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC – Cutie | 8711500910417 |
|-----------------|---------------|

Cote



| Product | D1 | C1 | C2 | A1 | A2 | B1 |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HF-M RED 124 SH | 4,4 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 94,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |
| TL/TL5/PL-L 230-240V | | | | | | |

