

# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue es un balastro asequible, confiable, compacto, ligero y de alta frecuencia para usar con potencia en vatios de sistema inferiores a 25 W en combinación con lámparas miniatura TL, TL-D, TL5 y TL5c, PL-T/C y PL-L/S. La gama HF-M Blue tiene un diseño resistente, cumple con todos los estándares internacionales de seguridad y rendimiento relevantes y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2. El balastro está diseñado principalmente para aplicaciones en interiores. Para aplicaciones de exterior, la luminaria debe ser de clase mínima y estar suficientemente protegido contra el agua y el polvo. La instalación también debe estar protegida contra cualquier sobrevoltaje o cualquier otra protección eléctrica necesaria según se considere en dicha instalación y aplicación típicas.

### Datos del producto


Operación y aspectos eléctricos		Temperatura	
Voltaje de entrada	230 a 240 V	T° estuche máxima (máx.)	75 °C
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz	<b>Mecánica y carcasa</b>	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Carcasa	LH
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)	159	Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
<b>Cableado</b>		Peso neto (pieza)	0,036 kg
Terminales de entrada de tipo de conector	Inserción	<b>Aprobación y aplicación</b>	
Terminales de entrada de color	Azul	Marcas de aprobación	F-Marking Marcado CE Certificado VDE Certificado CB
Terminales de salida de color	Gris	Marca CE	Sí
Terminales de salida de tipo de conector	Inserción	Rango de temperatura ambiente	-10 °C a 40 °C
Longitud del cable del dispositivo a la lámpara	1,50 m	<b>Información del producto</b>	
		Nombre del producto del pedido	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

## HF-Matchbox Blue

Nombre del producto completo	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Full EOC	871150053680830
Código del pedido	913700421366
N.º de material (12NC)	913700421366
Numerador: cantidad por paquete	1

EAN/UPC: producto/caja	8711500536808
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500536815

### Plano de dimensiones



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

