

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue es un balastro asequible, confiable, compacto, ligero y de alta frecuencia para usar con potencia en vatios de sistema inferiores a 25 W en combinación con lámparas miniatura TL, TL-D, TL5 y TL5c, PL-T/C y PL-L/S. La gama HF-M Blue tiene un diseño resistente, cumple con todos los estándares internacionales de seguridad y rendimiento relevantes y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2. El balastro está diseñado principalmente para aplicaciones en interiores. Para aplicaciones de exterior, la luminaria debe ser de clase mínima y estar suficientemente protegido contra el agua y el polvo. La instalación también debe estar protegida contra cualquier sobrevoltaje o cualquier otra protección eléctrica necesaria según se considere en dicha instalación y aplicación típicas.

Datos del producto

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	230 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)	159
Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Inserción
Terminales de entrada de color	Azul
Terminales de salida de color	Gris
Terminales de salida de tipo de conector	Inserción
Longitud del cable del dispositivo a la lámpara	1.50 m

Temperatura	
T° estuche máxima (máx.)	75 °C
Mecánica y carcasa	
Carcasa	LH
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Peso neto (pieza)	0.036 kg
Aprobación y aplicación	
Marcas de aprobación	F-Marking Marcado CE Certificado VDE Certificado CB
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a 40 °C


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue

Nombre del producto completo	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Full EOC	871150053680830
Código del pedido	913700421366
N.º de material (12NC)	913700421366
Numerador: cantidad por paquete	1

EAN/UPC: producto/caja	8711500536808
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500536815

Plano de dimensiones



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4.2 mm

Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

