

# HF-MatchboxRED

## HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

Το HF-Matchbox Red είναι ένα οικονομικό, αξιόπιστο, μικρό και ελαφρύ μπάλαστ υψηλής συχνότητας για χρήση με συστήματα κάτω από 25 W σε συνδυασμό με λαμπτήρες TL mini, TL-D, TL5 και TL5c, PL-T/C και PL-L/S. Η σειρά HF-M Red διαθέτει στιβαρό σχεδιασμό, πληροί όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης και έχει δείκτη ενεργειακής απόδοσης (CELMA EEI) A2. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και να προστατεύεται επαρκώς από νερό και σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να έχει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

### δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	73

Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Ακροδέκτες εισόδου χρώματος	Πορτοκαλί
Ακροδέκτες εξόδου χρώματος	Γκρι
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	1,50 m

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	SH
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,034 kg

Εγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό CB
Σήμανση CE	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10 °C έως +40 °C


Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Full EOC	871150092802330
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFMR118SH
Κωδικός παραγωγέας	92802330

## HF-MatchboxRED

Αρ. υλικού (12NC)	913700423466
Τοπικός κωδικός	HFMR118SH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500928023

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500928030

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 118 SH PL-C/PL- T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

