

# HF-Matchbox Red

## HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

HF-Matchbox Red je cenovo dostupný, spoľahlivý, kompaktný, ľahký a vysokofrekvenčný predradník určený na použitie so systémovým príkonom pod 25 W v kombinácii so zdrojmi TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Rad HF-M Red má robustný dizajn, spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a dosahuje index energetickej účinnosti (CELMA EEI) A2.

### Údaje o produkte


Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	230 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)	73
Káble	
Typ konektora – vstupné svorky	Vložka
Farebné vstupné svorky	Oranžová
Farebné výstupné svorky	Sivá
Typ konektora – výstupné svorky	Vložka
Dĺžka kábla od zariadenia k svetelnému zdroju	1,50 m
Teplota	
Maximálna teplota krytu (max.)	75 °C
Mechanické časti a teleso	
Teleso	SH
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rúk]

Čistá hmotnosť (kus)	0,034 kg
Schválenie a použitie	
Schvalovacie značky	Označenie F Označenie CE Certifikát ENEC Certifikát CB
Značka CE	Áno
Rozsah okolitých teplôt	-10 °C až 40 °C

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Úplný názov produktu	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Úplný kód produktu	871150092802330
Objednávkový kód	92802330
Č. materiálu (12NC)	913700423466
Miestny objednávkový kód	HFMRED118
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500928023
Čitateľ – počet balení v krabici	50
EAN/UPC – balenie	8711500928030

## HF-Matchbox Red

### Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 118 SH PL-C/PL- T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

