



HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HP-Performer EII PL-T/C-R-T5c je tenký vysokofrekvenční elektronický předřadník pro široké spektrum použití se zářivkami. Je ideální pro použití vyžadující vysokou energetickou účinnost. Série HF-Performer EII se vyznačuje robustním designem, vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)	18 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28
Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	Vložka
Výstupní svorky, typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C


Mechanické a materiály	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Celková hmotnost (kus)	0,140 kg
Certifikace a použití	
Index energetické účinnosti	A2
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Značka CE	Ano
Rozsah okolní teploty	-25 °C až 50 °C
Označení a balení	
Objednací název produktu	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Celý název výrobku	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Full EOC	871150091397530

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Kód objednávky	91397530
Číslo materiálu (12NC)	913700630766
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500913975

Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500913982

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

