

PHILIPS

Lighting



HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C žiarivky

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c je energeticky nenáročný, úzky a vysokofrekvenčný elektronický predradník určený na rôznorodé použitie so zdrojmi CFL. Je ideálny na použitie v prostredí, kde sa vyžaduje vysoká energetická účinnosť. Rad HF-Performer EII má robustný dizajn, spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu	0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)	18 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)	28

Káble

Typ konektora – vstupné svorky	Vložka
Typ konektora – výstupné svorky	Vložka

Teplota

Životnosť pri teplote krytu (nom.)	75 °C
Maximálna teplota krytu (max.)	75 °C

Mechanické časti a teleso

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Čistá hmotnosť (kus)	0,140 kg

Schválenie a použitie

Index energetickej účinnosti	A2
Bezpečnostný štandard	IEC 61347-2-3
Environmentálny štandard	ISO 14001
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Značka CE	Áno
Rozsah okolitých teplôt	-25 °C až 50 °C

Údaje o produkte


Objednávkový názov produktu	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
-----------------------------	--------------------------------------------

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C žiarivky

Úplný názov produktu	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Úplný kód produktu	871150091397530
Objednávkový kód	91397530
Č. materiálu (12NC)	913700630766
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1

EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500913975
Čítateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8711500913982

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

