



HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Le ballast HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c est un ballast électronique haute fréquence compact et durable destiné à de nombreuses applications CFL-ni. C'est une solution idéale pour les applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer EII affiche un design robuste. Elle est conforme à toutes les normes internationales applicables en matière de sécurité et de performances et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA) de classe A2. Le ballast est principalement conçu pour une application en intérieur. Pour une application en extérieur, le luminaire doit être au moins de classelet disposer d'une protection suffisante contre l'eau et la poussière. L'installation doit également être protégée contre les surtensions de l'éclairage ou disposer de toutes les protections électriques jugées nécessaires pour ce type d'installation et d'application.

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Type de connecteur bornes de sortie	Insertion
Tension d'entrée	220 à 240 V	Température	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Durée de vie à la température du boîtier (nom.)	75 °C
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Température maximale du boîtier (max.)	75 °C
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,35 ms	Mécanique et boîtier	
Pic de courant d'appel (max.)	31 A	Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	12	Poids net (pièce)	0,150 kg
Câblage			
Type de connecteur bornes d'entrée	Insertion		

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Approbation et application


Classe énergétique	A2
Norme de sécurité	IEC 61347-2-3
Norme environnementale	ISO 14001
Marques d'homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	-25 °C à 50 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
-------------------------------	--

Nom de produit complet	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Full EOC	871150091399930
Code de commande	913700630866
Code 12NC	913700630866
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500913999
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC - Boîte	8711500914019

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

