

PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Kompakt og let elektronisk HID forkobling af høj kvalitet, som giver optimal og pålidelig ydeevne for 35, 50 og 70 W CDM-lyskilder

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,25 mA
Bredde på startstrøm	0,33 ms
Startstrømspids (maks.)	33 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	20

Ledningsføring

Kabellængde fra enhed til lyskilde	2,0 m
Stiktype	Indsætning

Temperatur

T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C

Mekanik og armaturhus

Armaturhus	/I
Nettovægt (stykke)	0,360 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Sikkerhedsstandard	EN 61347-2-12
--------------------	---------------



Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat
CE-mærke	Ja
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C

Produktdata

Ordreproduktnavn	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
Det fulde produktnavn	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
Full EOC	872790085988100
Beskrivelse af lokal kode	2049073863
Ordrekode	913700653266
Materialenr. (12NC)	913700653266
Lokal ordrekode	2049073863
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500881717
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8727900859881

PrimaVision Compact for CDM

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

