

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Miniature HID elektronisk forkobling til CDM-lyskilder – giver frihed til at være kreativ og nyskabende i armaturdesign

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,25 ms
Startstrømspids (maks.)	15 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	24

Ledningsføring

Kabellængde fra enhed til lyskilde	2 m
Stiktype	Indsætning

Temperatur

T-kabinet, levetid (nom.)	85 °C
T-kappe, maks. (maks.)	85 °C

Mekanik og armaturhus

Armaturhus	Independent
Nettovægt (stykke)	0,230 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat CB-certifikat
------------------------	--


CE-mærke	Ja
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C

Produktdata

Ordreproduktnavn	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz
Det fulde produktnavn	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089164500
Beskrivelse af lokal kode	2049074024
Ordrekode	913700653566
Materialenr. (12NC)	913700653566
Lokal ordrekode	2049074024
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500881724
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8727900891645

PrimaVision Mini for CDM

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

