

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Zapalovače HID pro semiparalelní systémy





Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Teplota okolí	
Maximální teplota (max.)	90 °C
Mechanické a materiály	
Celková hmotnost (kus)	30,000 g
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC

Značka CE	Ne
Rozsah okolní teploty	-30 °C až 85 °C
Označení a balení	
Objednávací název produktu	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089567400
Kód objednávky	89567400
Číslo materiálu (12NC)	913700655366
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900771312
Číslování SAP – balení v krabici	48
Pouzdro – EAN/UPC	8727900895674

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Rozměrové výkresy



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

