

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Mecanismos de ignição HID para sistemas semi-paralelos


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso
Temperatura	
T-máxima na caixa (Máx.)	90 °C
Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	31,400 g
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC

Marca CE	Não
Intervalo de temperatura ambiente	-30 °C a 85 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	872790089569800
Código de encomenda	89569800
N.º material (12NC)	913700655466
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500881779
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
EAN/UPC - Caso	8727900895698

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Desenho dimensional



Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

