



PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Robust og let HID elektronisk forkobling i ét stykke til SDW-TG-lyskilder (hvid mini-SON) Let elektronisk forkobling i ét stykke til 50 og 100 W SDW-TG-lyskilder (hvid mini-SON)

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Bredde på startstrøm	0,50 ms
Startstrømspids (maks.)	33 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	14

Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	2 m
Stiktype	Indsætning

Temperatur	
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	85 °C

Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/S
Nettovægt (stykke)	0,350 kg


Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat CB-certifikat

Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 60 °C
----------------------------	------------------

Produktdata	
Ordreproduktnavn	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Det fulde produktnavn	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088754900
Beskrivelse af lokal kode	2049073960
Ordrekode	913700656566
Materialenr. (12NC)	913700656566
Lokal ordrekode	2049073960
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500881861
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8727900887549

PrimaVision for SDW-TG

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

