



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Vysoce kvalitní kompaktní a lehký elektronický předřadník výbojek pro optimální a spolehlivý výkon světelných zdrojů CDM s příkonem 35, 50 a 70 W

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,25 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)	26 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	24

Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2,0 m
Typ konektoru	Vložka

Teplota okolí	
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C

Mechanické a materiály	
Tělo	/I
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]



Celková hmotnost (kus)	0,360 kg
------------------------	----------

Certifikace a použití	
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Značka CE	Ano
Rozsah okolní teploty	-20 °C až 50 °C

Označení a balení	
Objednávací název produktu	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093365900
Kód objednávky	93365900
Číslo materiálu (12NC)	913700665166
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900933659
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900933666

PrimaVision Compact for CDM

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

