PHILIPS

Lighting




# DynaVision Programmable Xtreme CDO

## HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische drivers voor CDO-lampen. ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars met ingebouwde bliksembeveiliging en om de onderhoudskosten te verlagen dankzij de levensduur tot 80.000 uur. De Philips DynaVision Programmable-productfamilie is de perfecte basis voor elke soort oplossing voor verlichtingsmanagement.

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Ingangsspanning** | 208-240-277 V |
| **Ingangsfrequentie** | 50 to 60 Hz |
| **Ingangsfrequentie** | 50 tot 60 Hz |
| **Arbeidsfactor 50% belasting (min.)** | 0,97 |
| **Aardlekstroom (max.)** | 0,7 mA |
| **Duur aanloopstroom** | 0,24 ms |
| **Ingangsstroom (nom.)** | 0.39 A |
| **Piek aanloopstroom (nom.)** | 28 A |
| **Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)** | 11 |
| **Surge Protection (Common/Differential)** | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL |

| Bedrading | |
|---|---|
| **Kabellengte van apparaat tot lamp** | 10 m |
| **Connectortype** | WAGO 804-serie |

| Operationele temperatuur | |
|---|---|
| **Levensduur T-behuizing (nom.)** | 80 °C |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|---|---|
| **Lichtregeling** | PROG |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---|---|
| **Behuizing** | Q |
| **Nettogewicht (per stuk)** | 0,820 kg |

| Keurmerken en classificaties | |
|---|---|
| **Veiligheidsnorm** | IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.] |
| **Milieunorm** | ISO 14001 |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# DynaVision Programmable Xtreme CDO

| | |
|---|---|
| **Keurmerken** | F-markering CE-markering ENEC-certificaat<br>VDE-EMV-certificaat |
| **CE-markering** | Ja |
| **Bereik omgevingstemperatuur** | -30 °C t/m 55 °C |

| | |
|---|---|
| **Bestelcode** | 8718291669180 |
| **Materiaalnr. (12NC)** | 913700693066 |
| **Lokale code** | DVPROGXT70CDOQ |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **EAN/UPC - product/behuizing** | 8718291669180 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 12 |
| **EAN/UPC - Case** | 8718291669197 |

## Productgegevens

| | |
|---|---|
| **Productnaam voor bestelling** | HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V |
| **Volledige productnaam** | HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V |
| **Full EOC** | 871829166918000 |

## Maatschets




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.