

# PrimaVision Mini pre CDM

## HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniaturný elektronický predradník HID pre CDM výbojky – ponúka nové možnosti kreatívneho a inovatívneho dizajnu svetidiel


### Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)	0,5 mA
Šírka nárazového prúdu	0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)	15 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)	32
Káble	
Dĺžka kábla od zariadenia k svetelnému zdroju	0,5 m
Typ konektora	Vložka
Teplota	
Životnosť pri teplote krytu (nom.)	80 °C
Maximálna teplota krytu (max.)	80 °C
Mechanické časti a teleso	
Teleso	/S

Čistá hmotnosť (kus)	0,115 kg
Schválenie a použitie	
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát ENEC Certifikát VDE
Rozsah okolitých teplôt	-20 °C až 55 °C
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Úplný názov produktu	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Úplný kód produktu	871829167159600
Objednávkový kód	67159600
Č. materiálu (12NC)	913700696066
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291671596
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8718291671602

## PrimaVision Mini pre CDM

### Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

