


**PHILIPS**

Lighting



# HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/ HP

## BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz



Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

### δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Στοιχεία προϊόντος	
Τάση εισόδου	230 V	Όνομα παραγωγίας προϊόντος	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Line Frequency	50 Hz	Πλήρες όνομα προϊόντος	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Full EOC	871869674078100
Καλωδίωση		Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BSN50K302ITS
Τύπος βύσματος	Βιδωτό	Κωδικός παραγωγίας	74078100
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα		Αρ. υλικού (12NC)	913700751926
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	1,260 kg	Τοπικός κωδικός	BSN50K302ITS
Έγκριση και Εφαρμογή		Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC	EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696740781
Σήμανση CE	Ναι	Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
		EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696740798

## HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

