

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnované elektromagnetické predradníky z medi určené na použitie s externým semiparalelným zapalovačom pre svetelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON


Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	230 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Vstupná frekvencia	50 Hz
Káble	
Typ konektora	Skrutka
Mechanické časti a teleso	
Čistá hmotnosť (kus)	1,260 kg
Schválenie a použitie	
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát ENEC
Značka CE	Áno

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Úplný názov produktu	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Úplný kód produktu	871869674078100
Objednávkový kód	74078100
Č. materiálu (12NC)	913700751926
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696740781
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8718696740798

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paraľelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rozmerový obrázok



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

