



HID-HeavyDuty BSN til semi-parallele tændingsenheder

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Indkapslede elektromagnetiske forkoblinger (kobber/jern) til brug sammen med en ekstern semiparallel tænder til lyskilder af typen CDM, CDO, MH, HPI (Plus) og SON


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	230 V
Linjefrekvens	50 Hz
Indgangsfrekvens	50 Hz
Ledningsføring	
Stiktype	Skrue
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	1,910 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat
CE-mærke	Ja

Produktdata	
Ordreprodukt navn	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Det fulde produkt navn	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674100900
Beskrivelse af lokal kode	2049013085
Ordrekode	913700752826
Materialenr. (12NC)	913700752826
Lokal ordrekode	2049013085
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696741009
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696741016

HID-HeavyDuty BSN til semi-parallele tændingsenheder

Målskitse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

