

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Balastos de cobre/hierro electromagnéticos encapsulados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz

Cableado	
Tipo de conector	Tornillo

Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	1,910 kg

Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC
Marca CE	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Nombre completo del producto	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674100900
Código de pedido	74100900
Código 12NC	913700752826
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696741009
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696741016

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI

Plano de dimensiones



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.