



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallèle pour SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis


Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	3,250 kg

Approbation et application	
Marques d'homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Marquage CE	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Nom de produit complet	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674102300
Code de commande	913700752926
Code 12NC	913700752926
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696741023
Conditionnement par carton	6
EAN/UPC - Boîte	8718696741030

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallèle pour SON/CDO/CDM/MH/HPI

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

