



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Stabilizatoare de curent din cupru impregnate electromagnetic, pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V
Frecvență linie	50 Hz
Frecvență de intrare	50 Hz
Cablaaj	
Tip conector	Șurub
Sistem mecanic și carcasă	
Greutate netă (bucată)	3,250 kg
Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Marcaj CE	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Numele complet al produsului	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674102300
Cod de comandă	74102300
Număr material (12NC)	913700752926
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696741023
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696741030

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Cote



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

