



Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Stabilizatoare de curent din cupru electromagnetice încapsulate pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON


Catalog de date

| Funcționare și sistem electric | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tensiune de intrare | 230 V |
| Frecvență linie | 50 Hz |
| Frecvență de intrare | 50 Hz |
| Cablaș | |
| Tip conector | Șurub |
| Sistem mecanic și carcasă | |
| Greutate netă (bucată) | 2,800 kg |
| Aprobare și aplicație | |
| Mărci de omologare | Marcaj CE Certificat ENEC |
| Marcaj CE | Da |

| Date despre produs | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nume comandă produs | BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz |
| Numele complet al produsului | BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz |
| Full EOC | 871869674108500 |
| Cod de comandă | 74108500 |
| Număr material (12NC) | 913700753126 |
| Numărător – Cantitate per pachet | 1 |
| EAN/UPC – Produs/Cutie | 8718696741085 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 6 |
| EAN/UPC – Cutie | 8718696741092 |

Ignitor semi-paralel HID-HeavyDuty BSN

Cote



| Product | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz | 151 mm | 132 mm | 81 mm | 66 mm | 6,2 mm |

