



# HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

## BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor

### Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz

---

Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv

---

Mekanik och armaturhus	
Nettovikt (styck)	2,800 kg


---

Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat
CE-märkning	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Fullständigt produktnamn	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674108500
Beskrivning av lokal kod	7981843
Beställningsnummer	913700753126
Materialnummer (12NC)	913700753126
Lokal kod	7981843
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696741085
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696741092

## HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

### Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

