



Flexibilní a udržitelné řešení pro vaše město

CityTouch je bezpečná platforma pro správu propojeného osvětlení, která pomáhá městům stát se útulnějšími, energeticky účinnějšími a udržitelnějšími. Vaše stávající svítidla lze na technologii CityTouch také připravit pomocí sady uzlů nebo konektorů.

Provozní a elektrické

Vstupní proud (jmen.)	0.025 A
-----------------------	---------

Mechanické a materiály

Celková hmotnost (kus)	0,130 kg
------------------------	----------

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
-----------	-----

Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
--	-----

Rozsah okolní teploty	-40 až +70 °C
-----------------------	---------------

Označení a balení

Objednací název produktu	LLC7871/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF DG
Celý název výrobku	LLC7871/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF DG
Full EOC	871869970891700
Kód objednávky	70891700
Číslo materiálu (12NC)	913701043603
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699708917
Číslování SAP – balení v krabičce	45
Pouzdro – EAN/UPC	8718699708924