



Flexibilní a udržitelné řešení pro vaše město

CityTouch je bezpečná platforma pro správu propojeného osvětlení, která pomáhá městům stát se útulnějšími, energeticky účinnějšími a udržitelnějšími. Vaše stávající svítidla lze na technologii CityTouch také připravit pomocí sady uzlů nebo konektorů.

Provozní a elektrické

Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vstupní proud (jmen.)	0.025 A

Mechanické a materiály

Celková hmotnost (kus)	1,400 kg
------------------------	----------

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Rozsah okolní teploty	-30 až +60 °C

Označení a balení

Objednávací název produktu	LLC7893/00 CT KIT AS EU4VF
Celý název výrobku	LLC7893/00 CT KIT AS EU4VF
Full EOC	871951433647600
Kód objednávky	33647600
Číslo materiálu (12NC)	913701057003
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514336476
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514336483