

Drift och elektricitet

Line Frequency	- Hz
Ingående ström (nom)	0.015 A

Mekanik och armaturhus

Nettovikt (styck)	0,105 kg
-------------------	----------

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Omgivningstemperatur	-40 till +70 °C

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR BUNDLE
Fullständigt produktnamn	LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR BUNDLE
Full EOC	871951438259600
Beskrivning av lokal kod	7985398
Beställningsnummer	913701057803
Materialnummer (12NC)	913701057803
Lokal kod	7985398
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514382596
Räknare - antal förpackningar per kartong	45
EAN/UPC - Hölje	8719514382619