



## Snabb, skalbar och framtidssäkrad smart belysning

Enkel kontroll med Signify Interact takmonterade sensorer. Uppgradera enkelt ditt smarta belysningssystem. Signify Interact takmonterade, trådlösa sensorer ger fullständig täckning precis där du behöver den. Hantera en hel grupp uppkopplade armaturer och enheter med en enda sensor – eller kombinera flera sensorer för maximal flexibilitet. Med Interact-appen är zonindelning och omzonering enkel och trådfri, vilket ger dig full kontroll utan begränsningar. Resultatet? Exceptionella energibesparingar och oöverträffad anpassningsförmåga för alla utrymmen.

### Drift och elektricitet

Line Frequency	50 Hz
Ingående ström (nom)	0.05 A

### Mekanik och armaturhus

Nettovikt (styck)	0,120 kg
-------------------	----------

### Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Omgivningstemperatur	-40 till +65 °C

### Användningsförhållanden

Form på sensordetekteringsyta	Cirkulär
Minsta takhöjd (i m)	2 m
Maximal takhöjd – större rörelse (i m)	8 m
Maximal takhöjd – mindre rörelse (i m)	5 m
Större rörelsedetekteringsområde (i m)	Vid 2 m är detekteringsområdet en cirkel med 4 m diameter
Mindre rörelsedetekteringsområde (i m)	Vid 2 m är detekteringsområdet en cirkel med 3 m diameter
Trådlös teknik	Zigbee

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Fullständigt produktnamn	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Full EOC	872016932146500
Beställningsnummer	913701071203
Materialnummer (12NC)	913701071203
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169321465
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8720169321489