



Iluminação inteligente: rápida, escalável e preparada para o futuro.

Controle sem esforço com os sensores de teto Signify Interact. Atualize seu sistema de iluminação inteligente com facilidade. Os sensores sem fio de teto Signify Interact oferecem cobertura completa exatamente onde você precisa. Gerencie um grupo inteiro de luminárias e dispositivos conectados com um único sensor – ou combine vários sensores para obter máxima flexibilidade. Com o aplicativo Interact, o zoneamento e o rezoneamento são simples e sem fio, dando a você controle total sem limitações. O resultado? Economia de energia excepcional e adaptabilidade incomparável para qualquer espaço.

Dados elétricos e de operação

Line Frequency	50 to 60 Hz
Corrente de entrada (Nom.)	0.01 A

Dados mecânicos e de compartimento

Peso líquido (peça)	0,120 kg
---------------------	----------

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Compatível com EU RoHS	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 65 °C

Condições de aplicação

Formato da área de detecção do sensor	Circular
Altura mínima do teto (em m)	2 m
Altura máxima do teto – movimento maior (em m)	6 m
Área principal de detecção de movimento (em m)	A 6 m, área de detecção circular com diâmetro de 30 m
Tecnologia sem fio	Zigbee

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S
Nome do produto completo	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S
Full EOC	872016934057200
Descrição do código local	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S
Código de encomenda	913701071303
Nº do material (12NC)	913701071303
Código local	913701071303
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – produto/caixa	8720169340572
Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
EAN/UPC – caixa	8720169340596