



MPS3210/05 OCC-DL IA
DALI WH 6M S

913701071303



Snabb, skalbar och framtidssäkrad smart belysning

Enkel kontroll med Signify Interact takmonterade sensorer. Uppgradera enkelt ditt smarta belysningssystem. Signify Interact takmonterade, trådlösa sensorer ger fullständig täckning precis där du behöver den. Hantera en hel grupp uppkopplade armaturer och enheter med en enda sensor – eller kombinera flera sensorer för maximal flexibilitet. Med Interact-appen är zonindelning och omzonering enkel och trådfri, vilket ger dig full kontroll utan begränsningar. Resultatet? Exceptionella energibesparingar och oöverträffad anpassningsförmåga för alla utrymmen.

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström (nom)	0.01 A

Mekanik och armaturhus

Nettovikt (styck)	0,120 kg
-------------------	----------

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Omgivningstemperatur	-40 till +65 °C

Användningsförhållanden

Form på sensordetekteringsyta	Cirkulär
Minsta takhöjd (i m)	2 m
Maximal takhöjd – större rörelse (i m)	6 m
Större rörelsedetekteringsområde (i m)	Vid 6 m, detektionscirkel med diameter 30 m
Trådlös teknik	Zigbee

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S
Fullständigt produktnamn	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S
Full EOC	872016934057200
Beställningsnummer	913701071303
Materialnummer (12NC)	913701071303
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169340572
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8720169340596