



# Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

## DMBC110

La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.

### Données du produit

<b>Mécanique et boîtier</b>		<b>Nom de produit complet</b>	DMBC110
Poids net (pièce)	0,700 kg	<b>Code EOC</b>	871016350636400
<b>Approbation et application</b>		<b>Code de commande</b>	8710163506364
Marquage CE	Oui	<b>Code 12NC</b>	913703030009
Conforme à RoHS	Oui	<b>Code de commande local</b>	DMBC110
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande	<b>Numérateur - Quantité par kit</b>	1
Gamme de températures ambiantes	0 à +50 °C	<b>Code EAN – Produit/Boîte</b>	8710163506364
<b>Données du produit</b>		<b>Conditionnement par carton</b>	1
Nom du produit de la commande	DMBC110	<b>Codes EAN/UPC – Boîte</b>	8710163506371

## Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

### Schéma dimensionnel

