



Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

DBC905W

La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.

Données du produit

Mécanique et boîtier		Nom de produit complet	DBC905W
Poids net (pièce)	1,150 kg	Code EOC	871016350674600
Approbation et application		Code de commande	50674600
Marquage CE	Oui	Code 12NC	913703040009
Conforme à RoHS	Oui	Numérateur - Quantité par kit	1
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande	Code EAN - Produit/Boîte	8710163506746
Gamme de températures ambiantes	0 à +50 °C	Conditionnement par carton	1
Données du produit		Codes EAN/UPC - Boîte	8710163506753
Nom du produit de la commande	DBC905W		

Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

Schéma dimensionnel

