



Sensores Dynalite

DUS30CS

La gama de sensores Dynalite combina la detección de movimiento, la detección del nivel de luz y la recepción de infrarrojos en una sola unidad. Cada una de estas características puede funcionar al mismo tiempo, lo que permite escenarios de automatización como el encendido de las luces tras detectar movimiento y la atenuación del nivel de iluminación una vez que se ha medido la luz solar disponible, proporcionando así un ahorro energético adicional. Al combinar cada una de estas funciones en un solo dispositivo, se mejora la eficiencia operativa. Cada sensor cuenta con un microprocesador incorporado, lo que permite funciones lógicas para controlar una habitación pequeña, la planta de un edificio o un edificio entero. Todos los sensores reciben alimentación de la red DyNet y, como son totalmente programables a distancia, pueden configurarse para automatizar y controlar un número prácticamente ilimitado de salidas controladas.

Datos del producto

| Mecánica y carcasa | |
|--|--|
| Código de protección de ingreso | IP20/54 [Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras] |
| Peso neto (pieza) | 214.000 g |
| Aprobación y aplicación | |
| Marca CE | Sí |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |
| Observaciones | Descarga la hoja de datos del producto de iluminación para obtener más información y opciones de pedido |
| Rango de temperatura ambiente | -20 a +45 °C |

| Información del producto | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nombre del producto del pedido | DUS30CS |
| Nombre del producto completo | DUS30CS |
| Full EOC | 871869688808700 |
| Código del pedido | 913703244309 |
| N.º de material (12NC) | 913703244309 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8718696888087 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 1 |
| EAN/UPC - Caja | 8718696895085 |

Sensores Dynalite

Plano de dimensiones

