



Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

DGTM104

Les projets nécessitent souvent différents types de charges d'éclairage pour atteindre le résultat souhaité. Chaque type de charge peut nécessiter un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite permet d'adapter les types de sorties via différentes unités de module de sortie. Lorsqu'on utilise les contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, il est possible de choisir un type de commande spécifique pour chaque circuit : relais, variateur début de phase, variateur fin de phase, contrôle de ballast, contrôleur avec fonctionnalité prête à l'emploi, commande de ventilateur et contrôle de store/écran. Quelle que soit la combinaison, plusieurs types de charges peuvent être contrôlés à partir d'un seul appareil. Cela simplifie l'installation et empêche tout gaspillage de la capacité des circuits qui ne sont pas requis.

Données du produit

Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	28,500 g
Approbation et application	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande
Données du produit	
Nom du produit de la commande	DGTM104
Nom de produit complet	DGTM104

Code EOC	871869688772100
Code de commande	88772100
Code 12NC	913703260609
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696887721
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696894729