



# Controladores multifunción Dynalite

## DGBM200 V2

En cualquier proyecto, es posible que se requieran muchos tipos diferentes de cargas de iluminación para alcanzar un resultado deseado. Cada uno de estos tipos de carga puede requerir un estilo de control diferente. La gama de controladores multifunción Dynalite permite personalizar los tipos de producción mediante distintas unidades de módulos de salida. Cuando se utilizan controladores multifunción de carril DIN, se puede elegir un tipo de control específico para cada circuito: relé, regulador de intensidad de fase inicial, regulador de intensidad de fase final, dispositivo de controlador, controlador con funcionalidad predeterminada, control de ventilador, y control ciego/pantalla. En cualquier combinación, es posible controlar múltiples tipos de cargas desde un único dispositivo. Esto facilita la instalación y previene el desperdicio de capacidad de los circuitos que no se requieren.

### Datos del producto

<b>Mecánica y carcasa</b>	
Peso neto (pieza)	25,000 g
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Observaciones	Descarga la hoja de datos del producto de iluminación para obtener más información y opciones de pedido
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	DGBM200 V2

Nombre del producto completo	DGBM200 V2
Full EOC	871869688778300
Código del pedido	913703261209
N.º de material (12NC)	913703261209
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696887783
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718696894781