



Controladores multifunción Dynalite

DGBM200 V2

En cualquier proyecto pueden ser necesarios muchos tipos diferentes de cargas de iluminación para lograr el resultado deseado. Cada uno de estos tipos de carga puede requerir un estilo de control diferente. La gama Dynalite de controladores multiuso permite personalizar los tipos de salida mediante diferentes unidades de módulos de salida. Cuando se utilizan controladores multiuso de riel DIN, se puede elegir un tipo específico de control para cada circuito: relé, regulador de intensidad de fase inicial, regulador de intensidad de fase final, dispositivo de controlador, controlador con funcionalidad predeterminada, control de ventilador, y control ciego/pantalla. En cualquier combinación, se pueden controlar varios tipos de carga desde un único dispositivo. Esto simplifica la instalación y evita desperdiciar capacidad de circuitos que no son necesarios.

Datos del producto

| Mecánica y carcasa | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto (pieza) | 25.000 g |
| Aprobación y aplicación | |
| Observaciones | Descarga la hoja de datos del producto de iluminación para obtener más información y opciones de pedido |
| Información del producto | |
| Nombre del producto del pedido | DGBM200 V2 |
| Nombre del producto completo | DGBM200 V2 |
| Full EOC | 871869688778300 |
| Código del pedido | 913703261209 |
| N.º de material (12NC) | 913703261209 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8718696887783 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 1 |
| EAN/UPC - Caja | 8718696894781 |