



Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

DMC2-CE

Multichannel control via two interchangeable modules. The device is available with a variety of control modules to handle various load types and capacities.

Données du produit

Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Remarques	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'entrée (nom.)	32A per phase or single phase 63A max A

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	0 à +40 °C
---------------------------------	------------

Données logistiques

Code de produit complet	871869600702000
Nom du produit de la commande	DMC2-CE
Code barre produit	8718696007020
Code de commande	00702000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	913703666109
Net Weight (Piece)	7,710 kg

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Schéma dimensionnel



DMC2-CE

