




Dynalite Multipurpose Controllers

DMC2-CE

In elk project kunnen veel verschillende types verlichtingsbelastingen vereist zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Elk van deze belastingtypes kan een andere stijl van regelen vereisen. De unieke reeks multifunctionele regelaars van Philips Dynalite maakt maatwerk van de uitgangstypes mogelijk via verschillende uitgangsmodule. Bij gebruik van multifunctionele regelaars voor DIN-railmontage kan een specifiek type regeling gekozen worden voor elk circuit: relais, opgaandeflankdimmer, afgaandeflankdimmer, VSA-regeling, regelaar met kant-en-klare functionaliteit en bediening van ventilator of zonwering. In elke combinatie kunnen meerdere belastingtypes geregeld worden vanaf één enkel apparaat. Dit vereenvoudigt de installatie en voorkomt verspilde capaciteit van circuits die niet nodig zijn.


Product gegevens

Algemene informatie	
CE-markering	CE-markering
Opmerkingen:	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsstroom (nom.)	32A per phase or single phase 63A max A
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +40 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871869600702000
Productnaam voor bestelling	DMC2-CE
EAN/UPC - Product	8718696007020
Bestelcode	00702000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	913703666109
Net Weight (Piece)	7,710 kg

Dynalite Multipurpose Controllers

Maatschets



DMC2-CE

