



Dynalite Multipurpose Controllers

DMD316-CE

Dalam proyek apa pun, banyak jenis beban pencahayaan yang berbeda mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Masing-masing jenis beban ini dapat memerlukan gaya kontrol yang berbeda. Jajaran produk pengontrol multiguna Dynalite memungkinkan menyesuaikan jenis output melalui unit modul output berbeda. Bila menggunakan pengontrol multiguna rel-DIN, kontrol tipe spesifik dapat dipilih untuk masing-masing sirkuit; relai, peredup ujung depan, peredup tepi belakang, kontrol driver, kontrol dengan fungsi berbeda, kontrol kipas, dan kontrol tirai/layar. Dalam kombinasi apa pun, beberapa tipe beban dapat dikontrol dari satu perangkat. Hal ini menyederhanakan pemasangan dan mencegah pemborosan kapasitas sirkuit.

Product data

Mekanis dan Housing		Nama lengkap produk	
Berat Bersih (Bagian)	1,770 kg	DMD316-CE	
Penyetujuan dan Aplikasi		Kode produk lengkap	871869600708200
Tanda CE	Ya	Kode urutan	913703666709
Sesuai EU RoHS	Ya	No. Material (12NC)	913703666709
Keterangan	Unduh Lampu - Lembar Data Produk untuk informasi lebih lanjut dan opsi pemesanan	Numerator - Jumlah Per Pak	1
Kisaran suhu ambien	0 hingga +40 °C	EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696007082
Data Produk		Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
Nama produk pesanan	DMD316-CE	EAN/UPC - Kantung	8718696014585

Dynalite Multipurpose Controllers

Dimensional drawing

