



Dynalite Multipurpose Controllers

DMP310GL-CE

In elk project kunnen veel verschillende types verlichtingsbelastingen vereist zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Elk van deze belastingtypes kan een andere stijl van regelen vereisen. De unieke reeks multifunctionele regelaars van Philips Dynalite maakt maatwerk van de uitgangstypes mogelijk via verschillende uitgangsmodule. Bij gebruik van multifunctionele regelaars voor DIN-railmontage kan een specifiek type regeling gekozen worden voor elk circuit: relais, opgaandeflankdimmer, afgaandeflankdimmer, VSA-regeling, regelaar met kant-en-klare functionaliteit en bediening van ventilator of zonwering. In elke combinatie kunnen meerdere belastingtypes geregeld worden vanaf één enkel apparaat. Dit vereenvoudigt de installatie en voorkomt verspilde capaciteit van circuits die niet nodig zijn.

Product gegevens

Eigenschappen behuizing en afmetingen		Volledige productnaam	
Nettogewicht (per stuk)	2,170 kg	Full EOC	871869600709900
Keurmerken en classificaties		Bestelcode	8718696007099
CE-markering	Ja	Materiaalnr. (12NC)	913703666809
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Numerator - Aantal per pak	1
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.	EAN/UPC - product/behuizing	8718696007099
Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +40 °C	Numerator - Dozen per buitendoos	1
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8718696014592
Productnaam voor bestelling	DMP310GL-CE		

Dynalite Multipurpose Controllers

Maatschets

