



# Controladores multifunción Dynalite

## DMC4-CE

En cualquier proyecto pueden ser necesarios muchos tipos diferentes de cargas de iluminación para lograr el resultado deseado. Cada uno de estos tipos de carga puede requerir un estilo de control diferente. La gama Dynalite de controladores multiuso permite personalizar los tipos de salida mediante diferentes unidades de módulos de salida. Cuando se utilizan controladores multiuso de riel DIN, se puede elegir un tipo específico de control para cada circuito: relé, regulador de intensidad de fase inicial, regulador de intensidad de fase final, dispositivo de controlador, controlador con funcionalidad predeterminada, control de ventilador, y control ciego/pantalla. En cualquier combinación, se pueden controlar varios tipos de carga desde un único dispositivo. Esto simplifica la instalación y evita desperdiciar capacidad de circuitos que no son necesarios.

### Datos del producto

Mecánica y carcasa	
Peso neto (pieza)	12.700 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Observaciones	Descarga la hoja de datos del producto de iluminación para obtener más información y opciones de pedido
Rango de temperatura ambiente	0 a +40 °C
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DMC4-CE
Nombre del producto completo	DMC4-CE
Full EOC	871869688658800
Código del pedido	913703667909
N.º de material (12NC)	913703667909
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696886588
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718696893586

# Controladores multifunción Dynalite

## Plano de dimensiones

