



Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

DDBC120-DALI

La gama Dynalite de controladores de regulador de intensidad de señal ha sido diseñada para cumplir con las exigencias futuras de los proyectos. Pueden transmitir todos los protocolos de controladores estándares de la industria (1-10 V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de instalaciones de carril DIN y caja de pared para ofrecer oportunidades de instalación flexibles. La gama de controladores de regulador de intensidad de señal también admite una amplia variedad de controladores con diversos tamaños y cantidades de circuitos para utilizarlos en forma individual o como parte de un sistema y adaptarlos a los requisitos de cualquier proyecto.

Datos del producto

Mecánica y carcasa	
Peso neto (pieza)	203,000 g
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Observaciones	Descarga la hoja de datos del producto de iluminación para obtener más información y opciones de pedido
Rango de temperatura ambiente	0 a +40 °C

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DDBC120-DALI
Nombre del producto completo	DDBC120-DALI
Full EOC	871869688704200
Código del pedido	913703685109
N.º de material (12NC)	913703685109
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696887042
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718696894040

Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

Plano de dimensiones

